



RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Applicable Product No. 适用产品料号 | 2043AM-DXX-PTXX-X |
| | 2043AM-DXXEX-PTXX-X |

| Poles Pin位 | Pcs/Tray Pcs/盘 | Tray/Carton 盘/箱 | Pcs/Carton Pcs/箱 |
|------------|----------------|-----------------|------------------|
| D12 | 160 Δ | 25 | 4000 Δ |
| D16 | 140 | 25 | 3500 |
| D20 | 120 | 25 | 3000 |
| D24 | 100 | 25 | 2500 |



Packing step 包装步骤:
 Step 1: Place the inspected product with long TPA facing downwards, arrange neatly and in the same direction into the uptake plastic tray, the quantity cannot be reduced.
 步骤1: 将检验好的良品长TPA朝下,整齐并方向一致地摆放入吸塑盘,不可少数。
 Specification of the uptake plastic tray: 2043SP-3850*3150*160
 吸塑盘规格: 2043SP-3850*3150*160
 Step 2: Overlap the uptake plastic tray, When it overlaps, adjacent upper and lower tray need to be rotated 180 degrees for stacking, one empty uptake plastic tray is stacked together in every 25 products, and put one on the top layer as well, fold them up into a bundle, then cross and parallel wrap with PE film.
 步骤2: 将吸塑盘重叠,在重叠吸塑盘时,相邻上下两盘需要旋转180度堆叠,每25盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎,然后用PE膜井字型缠绕。
 Step 3: One bundle per carton, put it flat into the carton, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.
 步骤3: 每1扎为一箱,平整地放入外箱内,然后用透明胶带封箱,贴上下箱标签。
 Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.
 注: 不满箱时,需使用填充物,不可晃动太大。
 Carton size: CB-400*330*360KK-01
 纸箱规格: CB-400*330*360KK-01
 Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm
 纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

Step 步骤2:

Step 步骤3:

| | | | | | | |
|----------|----|---------------|--|----------------|------------------|--|
| 20240715 | A2 | EN20240715002 | Update D12pin packing quantity 更新D12pin包装数量 | Tim Teng 滕敏 | Larry Yang 杨蒙 | 一般公差 .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15 X: ±2 |
| 20240304 | A1 | / | Update packing quantity 更新包装数量 | Tim Teng 滕敏 | Larry Yang 杨蒙 | |
| 20240118 | A0 | / | Initial release 首次发行 | / | Larry Yang 杨蒙 | |
| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 | 视图 |

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

| | | | |
|----|----|----|------------|
| 核准 | 审查 | 制作 | 日期 |
| 杨蒙 | 曾文 | 滕敏 | 2024/01/18 |




| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|----|-------|
| 料号: PK-2043AM-DXXXX-PTXX-X | | | | |
| 名称: 2.00mm Pitch Housing Packing | | | | |
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | A2 | A-000 |

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

适用产品料号 2043WR-DXXA/B/C-SSSW1XT



局部放大图A

比例5 : 1

包装说明:

步骤1: 将检验好的良品整齐并方向一致地摆放入吸塑盘,不可少数。

吸塑盘规格: 2043SP-3850*3150*210

吸塑盘材质: 透明PET

步骤2: 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 18盘叠起来为1扎,


最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋和2包干燥剂, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签。

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm




局部放大图B

比例5 : 1

| Pin位 | 盘/Pcs | 箱/盘 | 箱/Pcs |
|------|-------|-----|-------|
| 12 | 140 | 18 | 2520 |
| 16 | 120 | 18 | 2160 |
| 20 | 100 | 18 | 1800 |
| 24 | 90 | 18 | 1620 |




步骤:1




在重叠吸塑盘时,
印字方向朝下

步骤:2


每一盘重叠时相邻上下两盘都需要旋转180度堆叠



在重叠吸塑盘时,
印字方向朝上



PE膜



步骤:3

| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 |
|----------|----|------|--------|-----|----|
| 20230421 | A0 | / | 首次发行 | / | 杨蒙 |

| 一般公差 | |
|--------|-------|
| .X | ±0.35 |
| .XX | ±0.25 |
| .XXX | ±0.15 |
| X: ±2° | |

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准: 杨蒙
审查: 曾文
制作: 周嘉昇
日期: 2023/04/21

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|----|-------|
| 料号: PK-2043WR-DXXX-SSSW1XT | | | | |
| 名称: 2.00mm Pitch Wafer Packing | | | | |
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | A0 | A-000 |

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

通用产品料号 2043WV-DXXXA/B/C/-SSSW1XT



包装说明:

步骤1: 将检验好的良品整齐并方向一致地摆放入吸塑盘,不可少数.

吸塑盘规格: 2043SP-3850*3150*180

吸塑盘材质: 透明PET

步骤2: 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠,20盘叠起来为1扎.


最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋和2包干燥剂, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签.


注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大.

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm




上下盘需错盘反向堆叠



局部放大图A

比例5 : 1




局部放大图B

比例5 : 1


| Pin位 | 盘/Pcs | 箱/盘 | 箱/Pcs |
|------|-------|-----|-------|
| 12 | 150 | 20 | 3000 |
| 16 | 130 | 20 | 2600 |
| 20 | 110 | 20 | 2200 |
| 24 | 100 | 20 | 2000 |

步骤:1

在重叠吸塑盘时,
印字方向朝上




在重叠吸塑盘时,
印字方向朝下




步骤:2

每一盘重叠时相邻上下两盘都需要旋转180度堆叠



PE膜



标签

步骤:3

| | | | | | |
|----------|----|------|--------|-----|----|
| 20240223 | A0 | / | 初版发行 | 曾文 | 杨蒙 |
| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 |




| | |
|------|-------|
| 一般公差 | |
| .X | ±0.35 |
| .XX | ±0.25 |
| .XXX | ±0.15 |
| X: | ±2° |
| ⊕ | 视角 |

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.


| | | | |
|----|----|----|------------|
| 核准 | 审查 | 制作 | 日期 |
| 杨蒙 | 曾文 | 滕敏 | 2023/03/06 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|----|-------|
| 料号: PK-2043WV-DXXXX-SSSW1XT | | | | |
| 名称: 2.00mm Pitch Wafer Packing | | | | |
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | A0 | A-000 |





包装图




COVER TAPE PEEL STRENGTH: 20~120g
剥离力量 20~120g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute



Lable 标签
Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧



Width 载带宽度 W=56mm



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Applicable Product No. 适用产品料号 | 2043WRS-DXXA/B/C/-SSXXXXR |
|----------------------------------|---------------------------|

- Note:
- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
 - 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
 - Carrier tape material: PS, Halogen-Free. thickness=0.50±0.05mm, color: lucency.
载带材质: PS, 无卤, 厚度=0.50±0.05mm, 颜色: 透明色.
 - Bracer material: 0.40±0.05mm, color: lucency.
保护带材质: 0.40±0.05mm, 颜色: 透明色.
 - Cover tape material: PET, Halogen-Free. Cold sealing, color: lucency.
上带材质: PET, 无卤, 冷封, 颜色: 透明色.
 - Reel material: PS, Halogen-Free. color: blue. 卷盘材质: PS, 无卤, 颜色: 蓝色.
 - Carton material 纸箱材质: K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

| Carrier Tape No. 载带料号 | B0 | W | S | F | T | G | REEL 卷/PCS | CARTON 箱/R | CARTON 箱/PCS |
|--------------------------|-------|----|-------|-------|------|------|---------------|---------------|-----------------|
| ZD2043WRS-D12HF | 27.79 | 56 | 52.40 | 26.20 | 60.5 | 56.5 | 200 | 5 | 1000 |
| ZD2043WRS-D16HF | 31.79 | | | | | | | | |
| ZD2043WRS-D20HF | 35.79 | | | | | | | | |
| ZD2043WRS-D24HF | 39.79 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|--------|-----|----|------------|----|----|------------|--|--|
| | | | | | | 一般公差 | | | | | |
| | | | | | | .X ±0.35 | | | | | |
| | | | | | | .XX ±0.25 | | | | | |
| | | | | | | .XXX ±0.15 | | | | | |
| | | | | | | X: ±Z | | | | | |
| | | | | | | 视图 | | | | | |
| 20251218 | A0 | / | 首次发行 | 刘琳 | 杨蒙 | 核准 | 审查 | 制作 | 日期 | | |
| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 | 杨蒙 | 杨梅 | 刘琳 | 2025/12/18 | | |

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

图号: CTN: ZD2043WRS-DXXHF
PPN: 2043WRS-DXXX-SSXXXXR

名称: 2.54 mm 90° Wafer Connectors Packing

| | | | | |
|----|-----|-----|----|-------|
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | A0 | A-000 |