




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范

包装图



Partial enlarged detail  
局部放大图A  
Scale比例 3:1




Partial enlarged detail  
局部放大图B  
Scale比例 3:1

Applicable Product No. 适用产品料号	2043AM-TXXAXX-NOXX-X
----------------------------------	----------------------


Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
34	72	15	1080
38	72	15	1080



Step步骤1:



Step步骤2:



Step步骤3:

Packing step包装步骤:

步骤1: 将检验好的良品CPA朝上, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Step 1: Put the tested good product CPA upward, neatly and in the same direction into the plastic tray, not a few.

Specification of the uptake plastic tray: 2043SP-3850\*3150\*240

吸塑盘规格: 2043SP-3850\*3150\*240

Step 2: Overlap the uptake plastic tray, When it overlaps, adjacent upper and lower tray need to be rotated 180 degrees for stacking, one empty uptake plastic tray is stacked together in every 15 products, and put one on the top layer as well, fold them up into a bundle, then cross and parallel wrap with PE film.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每15盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

Step 3: Put 1 bundle of products bound with PE film in a carton, and put on a waterproof bag, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋, 然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。

Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

Carton size: CB-400\*330\*360KK-01

纸箱规格: CB-400\*330\*360KK-01

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
20241017	A1	/	Add 38PIN 新增38PIN	Cindy Cheng 程纳	Larry Yang 杨蒙
20230823	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X:	±2°
⊙	视角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司  
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.




核准	审查	制作	日期
杨蒙	欧定平	程纳	20230823

料号: PK-2043AM-TXXAXX-NOXX				
名称: 2.00mm Pitch Housing Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范

包装图



Partial enlarged detail  
局部放大图A  
Scale比例 4:1




Partial enlarged detail  
局部放大图B  
Scale比例 5:1


Applicable Product No. 适用产品料号	2043WR-XXTXXX-SSSW1XT-X
----------------------------------	-------------------------

Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
34	64	14	896
38	64	14	896
G1T38	32	14	448

Step步骤1:



Step步骤2:



Step步骤3:

Packing step包装步骤:

步骤1: 将检验好的良品PIN针朝下, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Step 1: Put the PIN pin of the tested good product down, neatly and in the same direction into the plastic tray, not a few. Specification of the uptake plastic tray: 2043SP-3850\*3150\*265

吸塑盘规格: 2043SP-3850\*3150\*265

Step 2: Overlap the plastic disks. When overlapping the plastic disks, place the upper and lower plastic disks in the same direction. Each 14 product disks and 1 empty plastic disk on the top layer are folded into 1 tie. Then wrap with PE film shaft shape.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需保持一致摆放, 每14盘产品加顶层层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

Step 3: Put 1 bundle of products bound with PE film in a carton, and put on a waterproof bag, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋, 然后用透明胶带封箱, 贴外箱标签。

Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

Carton size: CB-400\*330\*360KK-01

纸箱规格: CB-400\*330\*360KK-01

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
20241228	A1	/	Added G1T38P 新增G1T38P	Cindy Cheng 程纳	Larry Yang 杨蒙
20240929	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X:	±2°

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司  
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.


核准	审查	制作	日期
杨蒙	欧定平	程纳	20240929

料号: PK-2043WR-TXXXX-SSSW1XT-X				
名称: 2.00mm Wafer Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范


包装图



上下两盘需错盘叠放 The upper and lower disks should be stacked in the wrong place



Partial enlarged detail  
局部放大图A  
Scale比例 3:1




Partial enlarged detail  
局部放大图B  
Scale比例 3:1


Applicable Product No. 适用产品料号	2043WV-TXX-SSSW1XT-X
----------------------------------	----------------------

Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
34	64	16	1024
38	64	16	1024

Step步骤1:



Step步骤2:



Step步骤3:

Packing step包装步骤:

步骤1: 将检验好的良品PIN针朝下, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Step 1: Put the PIN pin of the tested good product down, neatly and in the same direction into the plastic tray, not a few. Specification of the uptake plastic tray: 2043SP-3850\*3150\*220 吸塑盘规格: 2043SP-3850\*3150\*220

Step 2: Overlap the uptake plastic tray, When it overlaps, adjacent upper and lower tray need to be rotated 180 degrees for stacking, one empty uptake plastic tray is stacked together in every 16 products, and put one on the top layer as well, fold them up into a bundle, then cross and parallel wrap with PE film.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每16盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

Step 3: Put 1 bundle of products bound with PE film in a carton, and put on a waterproof bag, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋, 然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。⚠️

Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.

注: 不满箱时, 需用填充物, 不可晃动太大。

Carton size: CB-400\*330\*360KK-01

纸箱规格: CB-400\*330\*360KK-01

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

20241017	A2		Add 38PIN 新增38PIN	Cindy Cheng 程纳	Larry Yang 杨蒙	一般公差 .X ±0.35
20230909	A1	/	Add packing and waterproof bag instructions 增加包装加防水袋说明	Cindy Cheng 程纳	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25
20230823	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XXX ±0.15
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	X: ±2° 视角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司  
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

料号:	PK-2043WV-TXX-SSSW1BT				
名称:	2.00mm Pitch 180° WAFER Packing				
单位	比例	页次	版本	编号	
mm	1:1	1/1	A2	A-000	

核准	审查	制作	日期
杨蒙	欧定平	程纳	20230823